



Valdomas vožtuvas VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1A1-EX2-N

Gaminio numeris: 8178211

FESTO



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Skirstytuvo funkcija	3/2 uždaras, vienos ritės
Veikimo būdas	elektrinis
Plotis	22 mm
Standartinis nominalus srauto debitas	50 l/min
Operating pressure MPa	-0,09 ... 0,8 MPa
Darbinis slėgis	-0,9 ... 8 bar
Konstrukcija	Tiesioginio valdymo skirstytuvas
Numetimo tipas	mechaninė spyruoklė
Apsaugos klasė	IP65
CE ženklas (žr. deklaraciją)	atitinka EU-Ex apsaugos reikalavimus (ATEX)
Skyriaus sertifikatas	DNVGL-TAA000011J
ATEX kategorijos dujos	II 3G
ATEX kategorijos dulkės	II 3D
Dujų rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex nA IIC T5/T4 X Gc
Dulkių rūšis apsaugai nuo sprogo	Ex tc IIIC T95°C/T105°C X Dc
Nesprogi aplinkos temperatūra	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Nominalus dydis	1,3 mm
Oro išmetimo funkcija	droseliuojamas
Sandarinio principas	švelnus
Montavimo pozicija	Bet koks
Rankinis valdymas	fiksavimas
Valdymo tipas	tiesioginis
Valdomas oro tiekimas	Vidinis
Srauto kryptis	nereversuojamas
Budėjimo ciklas	100 %
Izoliacijos klasė	F
Ritės charakteristikos duomenys	24 V DC: 2.1 W
Leistini įtampos svyravimai	+/- 10 %
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Aplinkos temperatūra	-10 ... 50 °C
Produkto svoris	160 g
Elektrinis pajungimas	3-poliai Plug pattern type B to EN 175301-803 Kištukas pagal EN 175301-803
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/8
Pneumatinis pajungimas, portas 3	M5
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	NBR
Material housing	PA
Material solenoid coil	Varis