



# Paleidimo vožtuvas MS4-EM1-1/4-F1A

Gaminio numeris: 8183561  
Naujas

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Konstrukcija	Sukamas vožtuvas
Veikimo būdas	rankinis
Oro išmetimo funkcija	nedroselijuojantis
Valdymo tipas	tiesioginis
Instructions for use	Foreign particles can adhere to the product or form during installation. Depending on the application, it may be necessary to purge the product with clean compressed air, to clean it after installation and operate it with ducted exhaust air.
Skirstytuvo funkcija	3/2 bistabilus
Darbinis slėgis	0 ... 14 bar
C reikšmė	9 l/sbar
b reikšmė	0,39
Standartinis nominalus srauto debitas	2.200 l/min
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertinės dujos
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Atsparumo korozijai klasė CRC	2 - Moderate corrosion stress
Informacija	atitinka RoHS
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Terpės temperatūra	-10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Food-safe	See Supplementary material information
Montavimo tipas	Instaliavimas į liniją su priedais Pasirenkamas
Montavimo pozicija	Bet koks
Srauto kryptis	nereversuojamas
Produkto svoris	190 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 3	G1/4
Material seals	TPE-U(PU)
Material housing	Padengtas aliuminiu