

# Stabdymo varža CACR-LE2-6-W60-V

Gaminio numeris: 8189339  
Naujas

FESTO



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Montavimo pozicija	Laisva konvekcija Vertikalus
Pulse energy, braking resistor at 380 V	2.000 Ws
Pulse energy, braking resistor at 780 V	2.000 Ws
Galia prie 35% apkrovimo ir 20°C	180 W
Nominali galia, stabdymo varža	60 W
Rated output, braking resistor at 380 V	60 W
Rated output, braking resistor at 780 V	60 W
Varžos reikšmė	6 Ohm
Leidimas	c UL us - Recognized (OL)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Max. surface temperature	250 °C
Note on surface temperature	Indication at nominal power, at 50% nominal power: 165 °C
Apsaugos klasė	IP54
Aplinkos temperatūra	-40 ... 40 °C
Produkto svoris	150 g
Montavimo tipas	Su kiauryme
Informacija	atitinka RoHS