

Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Ilgis | 38 mm |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nominalus užveržimo momentas | 1,4 Nm |
| Nominalaus užveržimo momento tolerancijos | ± 15 % |
| Produkto svoris | 17,5 g |
| Montavimo tipas | Internal hex A/F 4 With female thread M4 With male thread M4 |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material screws | Nerūdijantis plienas |
| Material tie rod | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |