

Kolektoriaus pagrindas VABX-A-ER-E12-JHTH-XR

Gaminio numeris: 8191781
Naujas

FESTO

Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|--|
| Matmenys B x L x H | 15,05 mm x 104,3 mm x 66,55 mm |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Maksimalus užveržimo momentas, montavimas prie sienos | 6 Nm |
| Produkto svoris | 57,9 g |
| Plokštės montavimo būdas | Su kiauryme |
| Pagalbinis valdymo oro portas 12/14 | für Cartridge 12 mm |
| Valdomas išmetimo portas 82/84 | für Cartridge 12 mm |
| Informacija | atitinka RoHS |
| Material seals | NBR |
| Material housing | PA - sustiprintas |
| Material sleeve | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |
| Material clip | aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis |