



# Ritininis svirties skirstytuvas R-3-1/4-B

Gaminio numeris: 8985

FESTO

Šis tipas tinkamas vakuumui.



## Tech. Duomenys

| Savybės                               | Reikšmė                   |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Skirstytuvo funkcija                  | 3/2 uždaras, vienos ritės |
| Veikimo būdas                         | mechaninis                |
| Standartinis nominalus srauto debitas | 600 l/min                 |
| Darbinis slėgis                       | -0,95 ... 10 bar          |
| Konstrukcija                          | Stūmoklio vieta           |
| Nominalus dydis                       | 7 mm                      |
| Valdymo tipas                         | tiesioginis               |
| PWIS conformity                       | VDMA24364-B1/B2-L         |
| Aplinkos temperatūra                  | -10 ... 60 °C             |
| Veikimo jėga                          | 26 N                      |
| Produkto svoris                       | 230 g                     |
| Montavimo tipas                       | Su kiauryme               |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1      | G1/4                      |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2      | G1/4                      |
| Pneumatinis pajungimas, portas 3      | G1/4                      |
| Material seals                        | NBR                       |
| Material housing                      | Padengtas aliuminiu       |