

Koto auselė SGS-M12

Gaminio numeris: 9257

FESTO

Su šešiakampe veržle, sferiniam sukamam cilindro tvirtinimui (koto pusė), DIN ISO 8139.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Dydis	M12
Paremtas standartu	ISO 12240-4
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Aplinkos temperatūra	-40 ... 150 °C
Produkto svoris	132 g
Informacija	atitinka RoHS
Material of outer ring	Žalvaris
Material housing	galvanizuotas plienas
Material of inner ring	Plienas
Material nut	galvanizuotas plienas