

Pertvarinė greita jungtis SCK-PK-3-KU

Gaminio numeris: 9387

FESTO

iš polimero



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	2,4 mm
Montavimo pozicija	Bet koks
Konstrukcija	Bulkhead
Dėžės dydis	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Pneumatinis pajungimas, portas 1	For tubing outside diameter 4 mm 3 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai su veržle
Pneumatinis pajungimas, portas 2	For tubing outside diameter 4 mm 3 mm vidinio skersmens žarnelės jungčiai su veržle
Material of union nut	POM
Informacija	atitinka RoHS
Material nut	POM
Material – connector	POM