


Adapteris AD-G1/2-1/2NPT-I

Gaminio numeris: 9398

FESTO

Vidinis sriegis vienoje pusėje, išorinis kitoje.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	14,3 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimalus užveržimo momentas, pneumatinė jungtis 1	40 Nm
Maksimalus užveržimo momentas, pneumatinė jungtis 2	28 Nm
Nominalus užveržimo momentas	47,9 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Produkto svoris	51,89 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Išorinis sriegis G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Female thread 1/2 NPT
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	PVC
Material housing	galvanizuotas plienas