


Adapteris AD-1/8NPT-G1/8-I

Gaminio numeris: 9624

FESTO

Vidinis sriegis vienoje pusėje, išorinis kitoje.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	5,95 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimalus užveržimo momentas, pneumatinė jungtis 1	7 Nm
Maksimalus užveržimo momentas, pneumatinė jungtis 2	6 Nm
Produkto svoris	9,5 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Male thread 1/8 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Vidinis sriegis G1/8
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	PVC
Material housing	galvanizuotas plienas