


Adapteris AD-1/4NPT-G1/4-I

Gaminio numeris: 9625

FESTO

Vidinis sriegis vienoje pusėje, išorinis kitoje.



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	7,95 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimalus užveržimo momentas, pneumatinė jungtis 1	12 Nm
Maksimalus užveržimo momentas, pneumatinė jungtis 2	11 Nm
Produkto svoris	21 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	Male thread 1/4 NPT
Pneumatinis pajungimas, portas 2	Vidinis sriegis G1/4
Informacija	atitinka RoHS
Material seals	PVC
Material housing	galvanizuotas plienas