

Dviguba įmova E-G1/8-1/8NPT

Gaminio numeris: 9630

FESTO

[Su 2 sandarinimo žiedais.](#)



Tech. Duomenys

| Savybės | Reikšmė |
|---|---|
| Nominalus dydis | 5,95 mm |
| Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui. | -0,95 ... 10 bar |
| Darbinė terpė | Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei | Galima naudoti oro tepimą |
| Atsparumo korozijai klasė CRC | 1 - Low corrosion stress |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Aplinkos temperatūra | -10 ... 60 °C |
| Maksimalus užveržimo momentas, pneumatinė jungtis 1 | 6 Nm |
| Maksimalus užveržimo momentas, pneumatinė jungtis 2 | 7 Nm |
| Nominalus užveržimo momentas | 10,55 Nm |
| Nominalaus užveržimo momento tolerancijos | ± 20 % |
| Produkto svoris | 9,1 g |
| Pneumatinis pajungimas, portas 1 | G1/8 |
| Pneumatinis pajungimas, portas 2 | 1/8 NPT |
| Informacija | atitinka RoHS |