

Dviguba įmova E-G1/4-1/4NPT

Gaminio numeris: 9631

FESTO

[Su 2 sandarinimo žiedais.](#)



Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Nominalus dydis	7,95 mm
Darbiis slėgis visam temperatūros diapozonui.	-0,95 ... 10 bar
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7::-]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą
Atsparumo korozijai klasė CRC	1 - Low corrosion stress
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra	-10 ... 60 °C
Maksimalus užveržimo momentas, pneumatinė jungtis 1	11 Nm
Maksimalus užveržimo momentas, pneumatinė jungtis 2	12 Nm
Nominalus užveržimo momentas	9,05 Nm
Nominalaus užveržimo momento tolerancijos	± 20 %
Produkto svoris	19,06 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1	G1/4
Pneumatinis pajungimas, portas 2	1/4 NPT
Informacija	atitinka RoHS