


# Apvalus cilindras DGS-25-100-PPV

Gaminio numeris: 9835  
Nebetiekiamas produktas

FESTO

Su valdoma amortizacija abiejuose galuose.

Šio tipo gamyba nutraukiama. Tiekiamas iki 2016. Ieškote prekės alternatyvos kataloge



## Tech. Duomenys

Savybės	Reikšmė
Ėiga	100 mm
Stūmoklio diametras	25 mm
Dempferiavimas	PPV: reguliuojamas pneumatinis amortizavimas iš abiejų pusių
Pozicijos atpažinimas	Be
Variantai	Cilindro kotas vienoje pusėje
Darbinis slėgis	1 ... 12 bar
Darbo režimas	dvipusio veikimo
Darbinė terpė	Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei	Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro tepimas būtinas)
Aplinkos temperatūra	-20 ... 80 °C
Dempferiavimo ilgis	16 mm
Teorinė jėga prie 6 bar, grįžtant	247 N
Teorinė jėga prie 6 bar, išstumiant	295 N
Pneumatinis pajungimas	G1/8