


# Atlokveida spiediena manometrs FMA-50-2,5-1/4-EN

Daļas numurs: 159598

FESTO

Ar rādītāju bar un psi.



## Datu lapa

| Pazīme                                | Lielums                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Indikācijas diapazons [bāri]          | 0 ... 2,5 bar                                    |
| Display range                         | 0 ... 36,25 psi                                  |
| Atbilst standartam                    | EN 837-1                                         |
| Spiediena manometra nominālais izmērs | 50                                               |
| Konstrukcijas struktūra               | Bordona caurules spiediena manometrs             |
| Montāžas tips                         | Priekšējā paneļa instalācija                     |
| Darbošanās paņēmieni                  | Inertās gāzes<br>Neitrālie šķidrumi              |
| Operating pressure MPa                | 0 ... 0,25 MPa                                   |
| Darbošanās spiediens                  | 0 ... 2,5 bar                                    |
| Operating pressure                    | 0 ... 36,25 psi                                  |
| Mainīgās slodzes faktors              | 0,66                                             |
| Mērījumu precizitātes klase           | 2,5                                              |
| Aizsardzības klase                    | IP43                                             |
| Vidējā temperatūra                    | -20 ... 60 °C                                    |
| Apkārtējās vides temperatūra          | -20 ... 60 °C                                    |
| PWIS conformity                       | VDMA24364-B1/B2-L                                |
| Materiālu piezīme                     | Atbilst RoHS                                     |
| Savienojuma pozīcija                  | Aizmugures centrāle                              |
| Pneimatiskais savienojums             | G1/4                                             |
| Materiāli kuri ir kontaktā ar vielu   | Misiņš                                           |
| Vītņotā spraudņa materiāls            | Misiņš                                           |
| Korpusa materiāls                     | ABS                                              |
| Ekrāna materiāls                      | SAN                                              |
| Montāžas gredzena materiāls           | Tērauds                                          |
| Korpusa krāsa                         | Melns                                            |
| Produkta svars                        | 100 g                                            |
| Piezīme par darba un vadības vidi     | Izņemot acetilēnu<br>Izņemot skābekli            |
| Skala                                 | Dubultā skala<br>Bāri (ārēji)<br>psi (iekšējais) |