


Apaļais cilindrs DSAB-32- -P-A

Daļas numurs: 172124


FESTO

120 °C ar gultņa vāku tiešai montāžai, gala vāks ar gaisa savienojumu vienā līnijā ar cilindra asi.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no Festo Korea Co. Ltd.



Parauga attēlojums



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Gājiens	1 ... 500 mm
Virzļa diametrs	32 mm
Amortizēšana	P: Elastīgie amortizēšanas gredzeni/plāksnes abos galos
Darbošanās spiediens	1 ... 10 bar
Darbības režīms	divpusējās darbības
Darbošanās paņēmieni	Saspiestais gaiss saskaņā ar ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Piezīme par darba un vadības vidi	Eļļotāja darbība iespējama (ja ir lietots, tad ir jālieto arī turpmāk)
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Apkārtējās vides temperatūra	-20 ... 80 °C
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, ievilkšanās gājiens	415 N
Teorētiskais spēks pie 6 bāriem, izbīdīšanās gājiens	483 N
Kustīgā masa ar 0 mm gājienu	222 g
Papildus svars uz gājienu 10 mm	15,4 g
Pamata svars priekš 0 mm gājienu	312 g
Papildus masas faktors uz 10 mm no gājienu	8,9 g
Pneimatiskais savienojums	G1/8
Pārsega materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakausējums
Blīvējumu materiālu informācija	NBR TPE-U(PU)
Materiālu informācija, korpuss	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais
Virzļa kāta materiālu informācija	Stiprs tērauda sakausējums, nerūsējošais