

Adsorbcijas žāvētājs



LDF-H2-N1/4-110

Daļas numurs: 185677

FESTO

Priekš sausa un tīra saspiestā gaisa.

Šis produkts ir tikai pieejams ja pasūta no ASV Festo Korporācijas.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Montāžas pozīcija	vertikāle
Kausa aizsargs	Metāla kausa aizsargs
Ieplūdes spiediens 1	4 ... 10,5 bar
Atmosfēras rasas punkts	-40 °C
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss, filtrēts, neelļots
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	Saskaņā ar EU-EMV vadlīniju Saskaņā ar ES zemsprieguma direktīvu
Korozijas noturības klasifikācija CRC	1
Vidējā temperatūra	2 ... 50 °C
Apkārtējās vides temperatūra	2 ... 50 °C
Produkta svars	6.500 g
Montāžas tips	ar caurejošo urbumu
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Materiālu informācija, korpuss	Cinka spiedienlējums