



Gaisa sagatavošanas bloku kombinācija LFRS-1/2-D-DI-MAXI-KD

Daļas numurs: 195182

FESTO

Ar nobloķējamu regulatora galvu un spiediena manometru, priekš 12
baru nominālo spiedienu, priekš neeļļota saspiesta gaisa.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	Maxi
Sērija	D
Pievada aizslēgs	Pagriežams kloķis ar iebūvētu atslēgu
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	40 µm
Kondensāta novadišana	manuāla rotācija
Konstrukcijas struktūra	Slēgvārsts Filtrs regulators ar spiediena manometru Drošības slēgvārsts
Max. kondensāta vērtība	43 cm ³
Kausa aizsargs	Metāla kausa aizsargs
Spiediena manometrs	ar spiediena manometru
Spiediena kontroles diapazons	2,5 ... 12 bar
Ieplūdes spiediens 1	3 ... 16 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	3.000 l/min
Darbošanās paņēmieni	Saspiests gaiss
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Vidējā temperatūra	-10 ... 60 °C
Apkārtējās vides temperatūra	-10 ... 60 °C
Produkta svars	3.540 g
Montāžas tips	Izvēles Līnijas instalācija ar piederumiem
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G1/2
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G1/2
Materiālu informācija, korpuss	Cinka spiedienlējums
Kolbas materiālu informācija	PC