


# Plēšveida piesūcekņa kauss VASB-15-1/8-PUR

Daļas numurs: 35418

FESTO

Ar OL blīvgredzenu.



## Datu lapa

| Pazīme                                      | Lielums                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nominālais izmērs                           | 3 mm                                                         |
| piesūcekņa kausa diametrs                   | 15 mm                                                        |
| Efektīvais piesūkšanas diametrs             | 12 mm                                                        |
| Konstrukcijas struktūra                     | Vakuuma savienojums augšpusē<br>apaļš, 1.5 ielocījumu plēšas |
| Darbošanās paņēmieni                        | Atmosfēras gaiss                                             |
| Apkārtējās vides temperatūra                | -20 ... 60 °C                                                |
| Atraušanās spēks pie 70% vakuuma            | 7,9 N                                                        |
| Montāžas vītne                              | G1/8                                                         |
| piesūcekņa kausa stiprinājums               | G 1/8                                                        |
| Vakuuma savienojums                         | G1/8                                                         |
| Balsta cietība                              | 62                                                           |
| Ieskrūvējamās statnes materiālu informācija | Cinka spiedienlējums                                         |
| Piesūcekņa kausa materiālu informācija      | TPE-U(PU)                                                    |