



Smalkais filtrs MS6-LFM-3/8-BUV-Z

Daļas numurs: 529678

FESTO

1 µm filtrs, metāla kolbas aizsargs, pilnīgi automātiska kondensāta novadīšana, plūsmas virziens no labās uz kreiso pusi.



Datu lapa

Pazīme	Lielums
Izmērs	6
Sērija	MS
Montāžas pozīcija	vertikāle +/- 5°
Filtrācijas pakāpe	1 µm
Filtra efektivitāte	99,99 %
Kondensāta novadīšana	pilnīgi automātisks
Konstrukcijas struktūra	Šķiedru filtrs
Max. kondensāta vērtība	38 cm ³
Kausa aizsargs	Metāla kausa aizsargs
Ieplūdes spiediens 1	2 ... 12 bar
Standarta nominālā plūsmas pakāpe	700 l/min
Darbošanās paņēmieni	Filtrēts, neeļlots saspiestais gaiss, 5 µm filtrācija
Korozijas noturības klasifikācija CRC	2
Uzglabāšanas temperatūra	-10 ... 60 °C
Gaisa tīrības klase izejā	2.7.3 pēc DIN ISO 8573-1
Vidējā temperatūra	5 ... 60 °C
Atlikušās eļļas sastāvs	0,5 mg/m ³
Apkārtējās vides temperatūra	5 ... 60 °C
Produkta svars	820 g
Montāžas tips	ar piederumiem Izvēles Līnijas instalācija
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 1	G3/8
Pneimatiskais savienojums, pieslēgvietā 2	G3/8
Materiālu piezīme	Brīvs no vara un PTFE
Blīvējumu materiālu informācija	NBR
Filtra materiālu informācija	Bora silikāta šķiedra
Materiālu informācija, korpuss	Alumīnija spiedienlējums
Kolbas materiālu informācija	Kaļamā alumīnija sakaussējums