

tussenstekker met indicator MCL-24DC/AC

Artikelnummer: 10000

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Productgewicht	12 g
Elektrische aansluiting	Aansluitpatroon vorm A volgens EN 175301-803 Stekker volgens DIN EN 175301-803
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Nominale bedrijfsspanning AC	24 V
Netfrequentie	0 ... 60 Hz
Toegelaten spanningsschommelingen	+/- 15 %
Beschermingsgraad	IP65 volgens IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal behuizing	PA6-versterkt