

# drukindicator OH-8-GN

Artikelnummer: 10089

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Bedrijfsdruk Mpa	-0,1 ... 0,8 MPa
Werkdruk	-1 ... 8 bar
Bedrijfsdruk	-14,5 ... 116 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Pneumatische aansluiting	Opsteeknippel PK-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform