



# ventiel voor paneelinbouw SVOS-3-1/8

Artikelnummer: 10191

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	3/2 open monostabiel
Soort bediening	mechanisch
normaal nominaal debiet	120 l/min
Bedrijfsdruk Mpa	0,35 ... 0,8 MPa
Werkdruk	3,5 ... 8 bar
Constructieve opbouw	Zuigerzitting
Soort reset	mechanische veer
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Soort sturing	direct
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Dekking (overlapping)	positieve dekking
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:--]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedieningskracht	8 N
Soort bevestiging	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Pneumatische aansluiting 3	G1/8
Materiaal deksel	POM
Materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Aluminium