


debietregelaar op de afvoer GRE-1/2

Artikelnummer: 10353

FESTO

met geïntegreerde sintermetalen geluiddemper, voor debietregelaar op de afvoer, geschikt voor bepaalde ventielen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	Debietregelende geluiddemperfunctie
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Instelelement	Gleufschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar
normaal nominaal debiet in smoorrichting	3.600 l/min
Normaal debiet 0,6-10 MPa (6-10 bar, 87-10 psi)	0 ... 4.300 l/min
Werkdruk	0 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 70 °C
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 70 °C
Productgewicht	75 g
Materiaal inschroeftap	aluminiumlegering
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal regelschroef	Messing