


stekker NECU-M-S-B12G5-C2-PB

Artikelnummer: 1066354

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Productgewicht	46,1 g
Elektrische aansluiting 1	Rechte stekker, M12x1, 5-pins, B-gecodeerd, afschermbaar
Stekker codering	B
Elektrische aansluiting 2	schroefklem, kan afgeschermd worden
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 60 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 60 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt	4 A
Stootspanningsweerstand	1,5 kV
Transmissie-eigenschappen	DIN EN 50173 / CAT 5
Toegelaten kabeldiameter	6 ... 8 mm
Aansluitingdoorsnede	0,14 ... 0,75 mm ²
Beschermingsgraad	IP67
Omgevingstemperatuur	-25 ... 85 °C
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilinggraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Materiaal behuizing	Gespuitgiet zink vernikkeld
Materiaal stekkercontact	Messing verguld