



stekker NECU-S-M8G4-C2

Artikelnummer: 1068198

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Volgens norm	EN 61076-2-104
Aansluitfrequentie	100
Kabeluitgang	recht
Productgewicht	9,1 g
Elektrische aansluiting 1, design	rond
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Stekker
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	M8x1, A-gecodeerd volgens EN 61076-2-104
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	4
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	Schroefvergrendeling met SW9
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Schroefklem
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 30 V
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 30 V
Stroombelastbaarheid bij 40 °C ënt	4 A
Stootspanningsweerstand	0,8 kV
Kabeldiameter	3,5 ... 5 mm
Geleider-nominale doorsnede	0,14 ... 0,5 mm ²
Beschermingsgraad	IP67
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-25 ... 85 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Vervuilinggraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
Materiaal behuizing	PA
Kleur behuizing	zwart
Materiaal Schroefvergrendeling	Messing, vernikkeld
Materiaal stekkercontact	Messing, verguld