



Schokdemper YSR-20-25

Artikelnummer: 10869

FESTO

instelbaar, navulbaar



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	20
Slag	25 mm
Demping	instelbaar harde karakteristiek
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	3 m/s
Terugsteltijd kort	0,4 s
Terugsteltijd lang	1 s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Dempingslengte	25 mm
Max. aanslagkracht	2.500 N
Max. energieopname per slag	62,5 J
Max. energieopname per uur	180.000 J
Max. restenergie	0,32 J
Terugstelkracht	25 N
Productgewicht	420 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie dichtingen	NBR
Materiaal - informatie behuizing	Staal verzinkt
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal