



# Precisiedebietregelaar met terugslag GG-1/8

Artikelnummer: 10890

FESTO

met rolhefboom en instelbaar basisdebiet.  
Einde productie. Leverbaar tot 2011.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiefunctie	Precisiedebietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Soort bediening	mechanisch
Instelelement	Rolhefboom
Soort bevestiging	met doorgaande boring
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	280 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	240 ... 350 l/min
Werkdruk	0,3 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Materiaal - informatie behuizing	aluminum kneedlegering
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht gefilterde, geoliede perslucht
Inbouwpositie	willekeurig
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	380 g
Materiaal - tip	LABS-houdende stoffen inbegrepen
Materiaal - informatie dichtingen	NBR