


draaihefmodule EHMB-32-100

Artikelnummer: 1098558

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Diameter aandrijfrondsel	12 mm
Werkslag	0 ... 100 mm
Grootte	32
Draaihoek	eindeloos
Tandriem - steek	5 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Type overbrenging	Tandriemoverbrenging
Constructieve opbouw	Elektromechanische draai-hefmodule met tandriem
overbrengingsratio	3:1
Max. uitgangssnelheid	300 1/min
Max. ingangssnelheid	900 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandrijfmoment	6,7 Nm
Maximale aanzetkracht Fx	750 N
Nullaandaandrijfmoment	< 0,5 Nm
Productgewicht	6.112 g
Materiaal aandrijfjas	Staal
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aandrijfjas	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal deksel	aluminiumlegering geanodiseerd
Materiaal behuizing	aluminiumlegering geanodiseerd
Materiaal tandriem	Polychloropreen met glasvezels