


draaihefmodule EHMB-32-200

Artikelnummer: 1098559

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--------------------------|---|
| Diameter aandrijfrondsel | 12 mm |
| Werkslag | 0 ... 200 mm |
| Grootte | 32 |
| Draaihoek | eindeloos |
| Tandriem - steek | 5 mm |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Type overbrenging | Tandriemoverbrenging |
| Constructieve opbouw | Elektromechanische draai-hefmodule met tandriem |
| overbrengingsratio | 3:1 |
| Max. uitgangssnelheid | 300 1/min |
| Max. ingangssnelheid | 900 1/min |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Max. aandrijfmoment | 6,7 Nm |
| Maximale aanzetkracht Fx | 750 N |
| Nullaandaandrijfmoment | < 0,5 Nm |
| Productgewicht | 6.388 g |
| Materiaal aandrijfjas | Staal |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal aandrijfjas | hooggelegeerd staal roestvrij |
| Materiaal deksel | aluminiumlegering geanodiseerd |
| Materiaal behuizing | aluminiumlegering geanodiseerd |
| Materiaal tandriem | Polychloropreen met glasvezels |