


Normcilinder DSN-3/4"-1"-P

Artikelnummer: 11342

FESTO

gebaseerd op DIN ISO 6432, met elastische eindslagbuffering.
Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra
bevestigingselementen.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	25,4 mm
Zuigerdiameter	3/4"
Gebaseerd op norm	ISO 6432
Demping	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Zuigerstangeinde	Uitwendige schroefdraad
Werkdruk	1 ... 10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag	158,3 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	188,5 N
Pneumatische aansluiting	M22x1,5
Materiaal - informatie deksel	aluminum kneedlegering
Materiaal - informatie dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal - informatie zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - informatie cilinderbuis	hooggelegeerd staal roestvrij