

# Normcilinder DSN-1"-8"-P

Artikelnummer: 11359

FESTO

gebaseerd op DIN ISO 6432, met elastische eindslagbuffering.  
Verschillende bevestigingsmogelijkheden, met en zonder extra  
bevestigingselementen.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



## Informatieblad

| Kenmerk   | Waarde   |
|---|--|
| Slag  | 203,2 mm   |
| Zuigerdiameter                                  | 1"   |
| Gebaseerd op norm                               | ISO 6432   |
| Demping   | P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig |
| Zuigerstangeinde                                | Uitwendige schroefdraad                          |
| Werkdruk  | 1 ... 10 bar                                     |
| Werking   | dubbelwerkend                                    |
| Bedrijfsmedium                                  | gedroogde perslucht, geolied of niet-geolied     |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                | 2  |
| Omgevingstemperatuur                            | -20 ... 80 °C                                    |
| Theoretische kracht bij 6 bar, terugslag        | 247,4 N  |
| Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag | 294,5 N  |
| Pneumatische aansluiting                        | M22x1,5  |
| Materiaal - informatie deksel                   | aluminum kneedlegering                           |
| Materiaal - informatie dichtingen               | NBR<br>TPE-U(PU)                                 |
| Materiaal - informatie zuigerstang              | hooggelegeerd staal roestvrij                    |
| Materiaal - informatie cilinderbuis             | hooggelegeerd staal roestvrij                    |