


# schokdemper DYSR-8-8-Y5

Artikelnummer: 1138641

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	8
Slag	8 mm
Demping	instelbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	3 m/s
Terugsteltijd kort	0,2 s
Terugsteltijd lang	3 s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Dempingslengte	8 mm
Max. aanslagkracht	400 N
Max. energieabsorptie per slag	4 J
Max. energieabsorptie per uur	24.000 J
Max. restenergie	0,01 J
Terugstelkracht	1,8 N
Productgewicht	60 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal