



schokdemper DYSR-25-40-Y5

Artikelnummer: 1138648

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	25
Slag	40 mm
Demping	instelbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	3 m/s
Terugsteltijd kort	0,4 s
Terugsteltijd lang	3 s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Dempingslengte	40 mm
Max. aanslagkracht	4.000 N
Max. energieabsorptie per slag	160 J
Max. energieabsorptie per uur	220.000 J
Max. restenergie	0,8 J
Terugstelkracht	12,5 N
Productgewicht	715 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	verzinkt staal
Materiaal zuigerstang	hoog gelegeerd staal, gehard