


# Eindeelopschakelaar montage-elementen SRBF-CA3-YR90-MW-22A-C2M20

Artikelnummer: 1152495

FESTO

Met montageadapter, gatenpatroon van 30x80 mm, voor aandrijvingen met een ashoogte van 20 mm.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	hoekig
Gebaseerd op norm	EN 60947-5-1 ISO 5211
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
Materiaal - opmerking	LABS-houdende stoffen inbegrepen RoHS conform
Meetprincipe	Mechanisch/elektrisch voor naderingsschakelaar
Omgevingstemperatuur	-25 ... 80 °C
Schakelelementfunctie	Wisselaar
Max. schakelvermogen AC	1.770 VA
Max. schakelvermogen DC	36 W
Bedrijfsspanningsbereik AC	0 ... 250 V
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 24 V
Aansluitbare nominale geleider dwarsdoorsnede	0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Soort bevestiging	op flens volgens ISO 5211 met toebehoren
Inbouwpositie	willekeurig
Productgewicht	655 g
Informatie materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium gelakt
Informatie materiaal, geleverde accessoires	hooggelegeerd staal hooggelegeerd staal roestvrij
Instelbereik, hoekopname	0 ... 90 deg
Beschermingsgraad	IP67
Isolatiespanning	250 V
Stootspanningsweerstand	4 kV
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0
Vervuilinggraad	3