


olieremcilinder DYHR-16-40-Y5

Artikelnummer: 1155691

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	16
Slag	40 mm
Demping	instelbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	enkelwerkend drukkend
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	0,3 m/s
Toevoersnelheid	0,2 ... 100 mm/s
Terugsteltijd kort	0,8 s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 80 °C
Max. aanslagkracht	1.600 N
Max. energieabsorptie per slag	64 J
Max. energieabsorptie per uur	100.000 J
Min. aanzetkracht	160 N
Max. aanzetkracht	1.600 N
Max. restenergie	0,16 J
Terugstelkracht	5,4 N
Productgewicht	255 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Staal verzinkt
Materiaal zuigerstang	gehard hooggelegeerd staal