

olieremcilinder DYHR-20-25-Y5

Artikelnummer: 1155692

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	20
Slag	25 mm
Demping	instelbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	enkelwerkend drukkend
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	0,3 m/s
Toevoersnelheid	0,2 ... 100 mm/s
Terugsteltijd kort	0,5 s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 80 °C
Max. aanslagkracht	2.500 N
Max. energieabsorptie per slag	62,5 J
Max. energieabsorptie per uur	90.000 J
Min. aanzetkracht	250 N
Max. aanzetkracht	2.500 N
Max. restenergie	0,32 J
Terugstelkracht	9 N
Productgewicht	360 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Staal verzinkt
Materiaal zuigerstang	gehard hooggelegeerd staal