


olieremcilinder DYHR-32-60-Y5

Artikelnummer: 1155696

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	32
Slag	60 mm
Demping	instelbaar
Inbouwpositie	willekeurig
Werking	enkelwerkend drukkend
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	0,3 m/s
Toevoersnelheid	0,2 ... 100 mm/s
Terugsteltijd kort	1,2 s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 80 °C
Max. aanslagkracht	6.400 N
Max. energieabsorptie per slag	384 J
Max. energieabsorptie per uur	220.000 J
Min. aanzetkracht	640 N
Max. aanzetkracht	6.400 N
Max. restenergie	2 J
Terugstelkracht	18 N
Productgewicht	1.380 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Staal verzinkt
Materiaal zuigerstang	gehard hooggelegeerd staal