


Magneetventiel MVH-5-1/4-S-B-VI

Artikelnummer: 116002

FESTO

met magneetspoel en handbediening, zonder contrastekker.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	5/2 monostabiel
Soort bediening	elektrisch
Normaal nominaal debiet	1.300 l/min
Werkdruk	0 ... 10 bar
Constructieve opbouw	Schotelzitting
Soort reset	mechanische veer
Beschermingsgraad	IP65
Nominale diameter	7 mm
Rastermaat	33 mm
Afdichtingsprincipe	zacht
Handbediening	ja
Soort sturing	voorgestuurd
Stroomrichting	niet omkeerbaar
Stuurdruk	1,5 ... 10 bar
Schakeltijd uit	41 ms
Schakeltijd in	19 ms
Spoelkaraktereigenschappen	24V DC
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geolieerde perslucht, filterfijnheid 40 µm gefilterde, geolieerde perslucht, filterfijnheid 40 µm
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Stuurmedium	gefilterde, niet-geolieerde perslucht, filterfijnheid 40 µm gefilterde, geolieerde perslucht, filterfijnheid 40 µm
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Soort bevestiging	met doorgaande boring
Aansluiting stuur lucht 12	G1/4
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 11	G1/4