


# Magneetventiel JMVH-5-1/8-S-B-VI

Artikelnummer: 116004

FESTO

met magneetspoelen en handbediening, zonder contrastekkers.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	5/2 bistabiel
Soort bediening	elektrisch
Normaal nominaal debiet	1.000 l/min
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Beschermingsgraad	IP65
Nominale diameter	8 mm
Rastermaat	27 mm
Afdichtingsprincipe	zacht
Handbediening	ja
Soort sturing	voorgestuurd
Stroomrichting	omkeerbaar
Stuurdruk	2 ... 10 bar
Schakeltijd om	22 ms
Spoelkarakteristieken	24V DC
Bedrijfsmedium	Vacuüm geolied gefilterde, niet-geoliede perslucht, filterfijnheid 5 µm gefilterde, geoliede perslucht, filterfijnheid 5 µm Vacuüm niet-geolied
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Stuurmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht, filterfijnheid 5 µm gefilterde, geoliede perslucht, filterfijnheid 5 µm
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Soort bevestiging	met doorgaande boring
Aansluiting stuur lucht 12	G1/8
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 11	G1/8
Materiaal - tip	LABS-houdende stoffen inbegrepen