



# Magneetventiel JMVH-5-1/4-S-B-VI

Artikelnummer: 116006

FESTO

met magneetspoelen en handbediening, zonder contrastekkers.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	5/2 bistabiel
Soort bediening	elektrisch
Normaal nominaal debiet	1.600 l/min
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Constructieve opbouw	Schotelzitting
Beschermingsgraad	IP65
Nominale diameter	10 mm
Rastermaat	33 mm
Afdichtingsprincipe	zacht
Handbediening	ja
Soort sturing	voorgestuurd
Stroomrichting	omkeerbaar
Stuurdruk	2 ... 10 bar
Schakeltijd om	18 ms
Spoelkarakteristieken	24V DC
Bedrijfsmedium	gefilterde perslucht, filterfijnheid 40 µm, geolied of niet-geolied Vacuüm
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Stuurmedium	gefilterde perslucht, filterfijnheid 40 µm, geolied of niet-geolied
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Soort bevestiging	met doorgaande boring
Aansluiting stuur lucht 12	G1/4
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 11	G1/4
Materiaal - tip	LABS-houdende stoffen inbegrepen