

manometer PAGL-HP3-63-60-G14

Artikelnummer: 1166938

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afleesbereik [bar]	0 ... 60 bar
Weergavebereik	0 ... 6 MPa 0 ... 870 psi
Volgens norm	EN 837-1
Nominale grootte manometer	63
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer
Soort bevestiging	inline-installatie
Bedrijfsmedium	Inerte gassen neutrale vloeistoffen
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 6 MPa
Werkdruk	0 ... 60 bar
Bedrijfsdruk	0 ... 870 psi
Factor wisselbelasting	0,66
Meetnauwkeurigheid klasse	1,6
Beschermingsgraad	IP65
Lagertemperatuur	-40 ... 70 °C
Mediumtemperatuur	0 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Aansluitpositie	Achterkant centrisch
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal in contact met media	Messing
Materiaal inschroeftap	Messing
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal scherm	PS
Kleur behuizing	zilver
Productgewicht	80 g
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geen acetylene geen zuurstof
Schaalverdeling	Drievoudige schaal bar (buiten) MPa (uitwendig) psi (binnen)