


terugslagklep H-3/4-B

Artikelnummer: 11692

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	G3/4
Pneumatische aansluiting 2	G3/4
Soort bevestiging	inschroefbaar
Bedrijfsdruk Mpa	0,04 ... 1,2 MPa
Werkdruk	0,4 ... 12 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Materiaal behuizing	aluminumlegering geanodiseerd
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Inbouwpositie	willekeurig
normaal nominaal debiet 1 → 2 van 6 op 5 bar	5.900 l/min
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Stuurmedium	LX1
Max. aandraaimoment	60 Nm
Productgewicht	101 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR