


schokdemper DYEF-M10-Y1

Artikelnummer: 1179837

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	M10
Slag	1 mm
Demping	P-demping zonder metalen vaste stop
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	0,8 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Dempingslengte	1 mm
Max. energieabsorptie per slag	0,25 J
Productgewicht	23 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal