



# ventiel voor paneelinbouw SV-5-M5-B

Artikelnummer: 11914

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	5/2 monostabiel
Soort bediening	manueel
normaal nominaal debiet	95 l/min
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 0,8 MPa
Werkdruk	0 ... 8 bar
Constructieve opbouw	Zitventiel met veerretour
Soort reset	mechanische veer
Nominale diameter	2,3 mm
Afdichtingsprincipe	zacht
Inbouwpositie	willekeurig
Soort sturing	direct
Dekking (overlapping)	positieve dekking
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:--]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Bedieningskracht	17 N
Productgewicht	53 g
Soort bevestiging	Frontpaneelmontage met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	M5
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Kunststof Messing