


# Duoleiding (kunststof) PU-3-DUO-BS

Artikelnummer: 11958

FESTO

Polyurethaan, voor CN- en CK-schroefkoppelingen, zeer flexibel, knikt niet, niet toegestaan voor toepassing in de levensmiddelenindustrie.  
De max. druk geldt bij de max. temperatuur.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	4,4 mm
Debietrelevante buigradius	14 mm
Binnendiameter	2,9 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Omgevingstemperatuur	-35 ... 60 °C
Toelating	TÜV
Productgewicht volgens lengte	0,0192 kg/m
Kleur	blauw/zwart
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie slang	TPE-U(PU)