


Duoleiding (kunststof) PU-4-DUO-BS

Artikelnummer: 11959

FESTO

Polyurethaan, voor CN- en CK-schroefkoppelingen, zeer flexibel, knikt niet, niet toegestaan voor toepassing in de levensmiddelenindustrie.
De max. druk geldt bij de max. temperatuur.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	6,1 mm
Debietrelevante buigradius	20 mm
Binnendiameter	4 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Omgevingstemperatuur	-35 ... 60 °C
Toelating	TÜV
Productgewicht volgens lengte	0,042 kg/m
Kleur	blauw/zwart
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie slang	TPE-U(PU)