


smoorplaat GRO-ZP-3-ISO

Artikelnummer: 119674

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Smoorfunctie
Werkdruk	0 ... 16 bar
normaal nominaal debiet	1.500 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Mediumtemperatuur	-20 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Soort bevestiging	met doorgangsboring