

opsteeknippel-doorvoerschroefkoppeling SCN-PK-6

Artikelnummer: 11974

FESTO

voor kunststofslang PAN, PUN, PL, PP, PU.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	4,8 mm
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 10 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Pneumatische aansluiting 1	voor slang buitendiameter 8 mm
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	Aluminium
Materiaal moer	verzinkt staal