


motorflens EAMF-A-28D-40A

Artikelnummer: 1199144

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	48 g
Interface code, motor in	40A
Interface code, koppelingsbehuizing	28D
Materiaal - opmerking	RoHS conform